

**Rohová fréza 90° MEW, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 30/4Lmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	225200 30/4L
GTIN	4960664648184
Třída artiklu	250

**Popis**

**Provedení:**  
**Hospodárné se 4 břity.**

**Technický popis**

Šroub pro vyměnitelné destičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Velikost vyměnitelných destiček	10
Délka vyložení $L_1$	32 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	10 mm
Ø stopky $D_s$ h6	25 mm
Ø břitu $D_c$	30 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	130 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LOMU..
Počet břitů Z	4
Provedení stopky	válcová stopka
Úhel nastavení $\kappa$	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Použití frézy	Stupňové frézování
Vnitřní chlazení	ano

Druh produktu

Rohová fréza

---

## Příslušenství

Upínací šroub

229713