

**Rohová fréza 90° MFWN, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 160/8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	225615 160/8
GTIN	4960664647644
Třída artiklu	250

Popis**Provedení:**

Fréza s dvoustrannými vyměnitelnými břitovými destičkami. Kombinace úhlu nastavení, provedení prostoru pro třísky, včetně geometrií a úhlu řezu vyměnitelných břitových destiček zajišťují vynikající obráběcí výkon, odvádění třísek, životnost a nízké řezné síly a díky tomu vysokou hospodárnost. Bez vnitřního chlazení.

Technický popis

Šroub pro vyměnitelné destičky	229700 (T15; 4,2 Nm)
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	8 mm
Upínací otvor Ø	40 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	WNMU 0806..
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	63 mm
Ø břitu D_c	160 mm
Podložka	229751

Počet břitů Z	8
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Použití frézy	Stupňové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Podložka	229751
Upínací šroub	229700