

**Rohová fréza 90° MEW, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 50/4Lmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	225200 50/4L
GTIN	4960664648313
Třída artiklu	250

**Popis**

**Provedení:**  
**Hospodárné se 4 břity.**

**Technický popis**

Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	15 mm
Ø stopky $D_s$ h6	32 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LOMU..
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	120 mm
Ø břitu $D_c$	50 mm
Délka vyložení $L_1$	40 mm
Velikost vyměnitelných destiček	15
Počet břitů Z	4
Provedení stopky	válcová stopka
Úhel nastavení $\kappa$	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Použití frézy	Stupňové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Příslušenství

Upínací šroub

229714