

**Rohová fréza 90° MEW, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 32/3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	225200 32/3
GTIN	4960664648283
Třída artiklu	250

Popis

Provedení:
Hospodárné se 4 břity.

Technický popis

Šroub pro vyměnitelné destičky	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Velikost vyměnitelných destiček	15
Ø stopky D _s h6	32 mm
Délka vyložení L ₁	32 mm
Celková délka L _{celk.}	130 mm
Maximální hloubka řezu a _{p max}	15 mm
Ø břitu D _c	32 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LOMU..
Počet břitů Z	3
Provedení stopky	válcová stopka
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Použití frézy	Stupňové frézování
Vnitřní chlazení	ano

Druh produktu

Rohová fréza

Příslušenství

Upínací šroub

229714