

**Rohová fréza 90° MEW, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 32/4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	225210 32/4
GTIN	4960664648634
Třída artiklu	250

Popis

Provedení:
Hospodárné se 4 břity.

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	LOMU..
Šroub pro vyměnitelné destičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	10 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	35 mm
Ø břitu D_c	32 mm
Velikost vyměnitelných destiček	10
Upínací otvor Ø	16 mm
Počet břitů Z	4
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování

Použití frézy	Stupňové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229713
---------------	--------