



## Záhlubník KOMET®, stopka Weldon, Typ: M14



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 216660 M14    |
| GTIN           | 4047109013148 |
| Třída artiklu  | 24D           |

### Popis

#### Použití:

Pro zhotovování zahloubení pro šrouby s válcovou hlavou dle DIN 74 list 2, od M8 s vnitřním chlazením.

### Technický popis

|  |                      |
|--|----------------------|
| Ø zahloubení $D_1$ H14                             | 24 mm                |
| Maximální hloubka zahlubování I                    | 19 mm                |
| Ø stopky $D_s$ h6                                  | 25 mm                |
| Vyměnitelná destička č. 216780 – 216910; č. 216950 | 24-010 / 110         |
| Minimální Ø $d_{min}$                              | 15 mm                |
| Pro šrouby s válcovou hlavou DIN                   | M14                  |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky       | 239652 8IP2 (1,3 Nm) |
| Počet břitů Z                                      | 2                    |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička                | WOEX                 |
| Počet vyměnitelných břitových destiček             | 2                    |
| Celková délka $L_{celk.}$                          | 100 mm               |
| Provedení stopky                                   | stopka Weldon        |
| Vnitřní chlazení                                   | ano                  |
| Druh produktu                                      | Záhlubníky           |

---

## Příslušenství

Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 8IP2

239652 8IP2