

**LOMU...08ER-SM, PR1535, Velikost vyměnitelných destiček: 10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	225237 10
GTIN	4960664686070
Třída artiklu	25A

Popis**Provedení:**

MEGACOAT povlakované vyměnitelné břitové destičky se 4 břity díky oboustrannému provedení. Díky velkému axiálnímu úhlu čela max. 10° se výrazně snižuje řezná síla.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e=0,3 \times D$.

Technický popis

Typ	INOX
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	LOMU...08ER-SM
Rohový rádius	0,8 mm
Typ	PR1535
Řezný materiál	TK
Posuv f_z na zub	0,06 - 0,15 mm
Počet výměn/řezání	4

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro frézování**Údaje o uživateli**

	Použití	V_c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	50 m/min	S
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		