

**Rohová fréza 90° MFWN, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 160/14mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	225615 160/14
GTIN	4960664647781
Třída artiklu	250

Popis**Provedení:**

Fréza s dvoustrannými vyměnitelnými břitovými destičkami. Kombinace úhlu nastavení, provedení prostoru pro třísky, včetně geometrií a úhlu řezu vyměnitelných břitových destiček zajišťují vynikající obráběcí výkon, odvádění třísek, životnost a nízké řezné síly a díky tomu vysokou hospodárnost. Bez vnitřního chlazení.

Technický popis

Šroub pro vyměnitelné destičky	229701 (T15; 3,5 Nm)
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	8 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	WNMU 0806..
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	63 mm
Ø břitu D_c	160 mm
Upínací otvor Ø	40 mm
Počet břitů Z	14

Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Použití frézy	Stupňové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229701
---------------	--------