


LOMU...08ER-GM, PR1525, Velikost vyměnitelných destiček: 15

Údaje o objednávce

Artikové číslo	225225 15
GTIN	4960664648917
Třída artiklu	25A

Popis
Provedení:

MEGACOAT povlakované vyměnitelné břitové destičky se 4 břity díky oboustrannému provedení. Díky velkému axiálnímu úhlu čela max. 10° se výrazně snižuje řezná síla.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e=0,3 \times D$.

Posuv f_z na zub: 0,06 - 0,25 mm

ISO kód vyměnitelné břitové destičky: LOMU...08ER-GM

Typ: ST1400

Rohový rádius: 0,8 mm

Technický popis

Typ	ST1400
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	LOMU...08ER-GM
Rohový rádius	0,8 mm
Typ	PR1525
Řezný materiál	TK

Posuv f_z na zub	0,06 - 0,25 mm
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	200 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	160 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	140 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	150 m/min	M
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suchý	vhodný		
Vzduch	vhodný		