

**Záhlubník KOMET®, stopka Weldon, Typ: M16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	216660 M16
GTIN	4047109013155
Třída artiklu	24D

Popis**Použití:**

Pro zhotovování zahloubení pro šrouby s válcovou hlavou dle DIN 74 list 2, od M8 s vnitřním chlazením.

Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239652 8IP2 (1,3 Nm)
Ø stopky D_s h6	25 mm
Minimální Ø d_{min}	17 mm
Maximální hloubka zahlubování I	21 mm
Pro šrouby s válcovou hlavou DIN	M16
Ø zahloubení D_1 H14	26 mm
Vyměnitelná destička č. 216780 – 216910; č. 216950	24-010 / 110
Počet břitů Z	2
Vhodná vyměnitelná břitová destička	WOEX
Počet vyměnitelných břitových destiček	2
Celková délka $L_{celk.}$	100 mm
Provedení stopky	stopka Weldon
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Záhlubníky

Příslušenství

Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 8IP2

239652 8IP2