

**LOMU...08ER-SM, PR1535, Velikost vyměnitelných destiček: 15****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	225237 15
GTIN	4960664686094
Třída artiklu	25A

**Popis****Provedení:**

MEGACOAT povlakované vyměnitelné břitové destičky se 4 břity díky oboustrannému provedení. Díky velkému axiálnímu úhlu čela max. 10° se výrazně snižuje řezná síla.

**Upozornění:**

Směrné hodnoty pro  $a_e=0,3 \times D$ .

**Technický popis**

Typ	INOX
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	LOMU...08ER-SM
Rohový rádius	0,8 mm
Typ	PR1535
Řezný materiál	TK
Posuv $f_z$ na zub	0,06 - 0,15 mm
Počet výměn/řezání	4

Druh produktu

Vyměnitelná břitová  
destička pro frézování**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	50 m/min	S
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		