

**Rohová fréza 90° MEW, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 50/5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	225210 50/5
GTIN	4960664648658
Třída artiklu	250

Popis

Provedení:
Hospodárné se 4 břity.

Technický popis

Upínací otvor Ø	22 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	10 mm
Ø břitu D_c	50 mm
Celková délka $L_{celk.}$	40 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LOMU..
Šroub pro vyměnitelné destičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Velikost vyměnitelných destiček	10
Počet břitů Z	5
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování

Použití frézy	Stupňové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229713
---------------	--------