

**Rohová fréza 90° MFWN, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 80/7mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	225615 80/7
GTIN	4960664647750
Třída artiklu	250

**Popis****Provedení:**

Fréza s dvoustrannými vyměnitelnými břitovými destičkami. Kombinace úhlu nastavení, provedení prostoru pro třísky, včetně geometrií a úhlu řezu vyměnitelných břitových destiček zajišťují vynikající obráběcí výkon, odvádění třísek, životnost a nízké řezné síly a díky tomu vysokou hospodárnost.

**Technický popis**

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	50 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229701 (T15; 3,5 Nm)
Ø břitu $D_c$	80 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	WNMU 0806..
Upínací otvor Ø	27 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$	8 mm
Počet břitů Z	7

Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Použití frézy	Stupňové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

## Příslušenství

Upínací šroub	229701
---------------	--------