

**Záhlubník KOMET®, stopka Weldon, Typ: M18****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	216660 M18
GTIN	4047109013162
Třída artiklu	24D

**Popis****Použití:**

Pro zhotovování zahloubení pro šrouby s válcovou hlavou dle DIN 74 list 2, od M8 s vnitřním chlazením.

**Technický popis**

Ø stopky $D_s$ h6	25 mm
Minimální Ø $d_{min}$	19 mm
Maximální hloubka zahlubování l	23 mm
Vyměnitelná destička č. 216780 – 216910; č. 216950	34-010 / 110
Pro šrouby s válcovou hlavou DIN	M18
Ø zahloubení $D_1$ H14	30 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239652 10IP1 (2,8 Nm)
Počet břitů Z	2
Vhodná vyměnitelná břitová destička	WOEX
Počet vyměnitelných břitových destiček	2
Celková délka $L_{celk.}$	100 mm
Provedení stopky	stopka Weldon
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Záhlubníky

---

## Příslušenství

Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 10IP1

239652 10IP1