

Garant
Nastavitelný záhlubník, stopka Weldon, Stopka $\varnothing D_s$ h6: 20mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	216620 20
GTIN	4045197133519
Třída artiklu	210

Popis
Provedení:
Klidný chod díky stabilní konstrukci.

Použití:

 Odjehlování hran, kulatých a podélných otvorů a pro zahlubování. Předpokladem jsou tuhé provozní podmínky (nelze používat ve vrtačkách). **Plynule nastavitelný pro úhly od 10° – 80°.**
Upozornění:

 Tolerance stupnice $\pm 2,5^\circ$. **Pro přesné nastavení úhlu použijte prosím přednastavovací přístroj.** Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 1,2 s čepelí č. 674252 vel. 8IP.

Technický popis

Kazeta	219957
Upínací šroub pro kazetu	219945
Šroub pro vyměnitelné destičky	219843 (8IP; 1,2 Nm)
Délka vyložení L_1	30 mm
\varnothing stopky D_s h6	20 mm
Vyměnitelná destička č. 216700; č. 216740; č. 216770	14-660
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TO.. 0902
Počet břitů Z	1
Celková délka $L_{celk.}$	95 mm
Provedení stopky	stopka Weldon

Rozsah nastavení úhlu srážení hran	10-80 stupeň
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Záhlubníky

Příslušenství

Upínací šroub	219945
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Náhradní kazeta pro frézovací záhlubník	219957
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm	211750 1,2
Upínací šroub	219843