

**Rohová fréza 90° MFWN, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 200/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	225615 200/12
GTIN	4960664647729
Třída artiklu	250

**Popis****Provedení:**

Fréza s dvoustrannými vyměnitelnými břitovými destičkami. Kombinace úhlu nastavení, provedení prostoru pro třísky, včetně geometrií a úhlu řezu vyměnitelných břitových destiček zajišťují vynikající obráběcí výkon, odvádění třísek, životnost a nízké řezné síly a díky tomu vysokou hospodárnost. Bez vnitřního chlazení.

**Technický popis**

Upínací otvor Ø	60 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229700 (T15; 4,2 Nm)
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	8 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	WNMU 0806..
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	63 mm
Ø břitu $D_c$	200 mm
Počet břitů Z	12

Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Použití frézy	Stupňové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Příslušenství

Upínací šroub	229700
---------------	--------