


**LOMU...08ER-GM, PR1510, Velikost vyměnitelných destiček: 10**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	225240 10
GTIN	4960664648788
Třída artiklu	25A

**Popis**
**Provedení:**

MEGACOAT povlakované vyměnitelné břitové destičky se 4 břity díky oboustrannému provedení. Díky velkému axiálnímu úhlu čela max. 10° se výrazně snižuje řezná síla.

**Upozornění:**

Směrné hodnoty pro  $a_e=0,3 \times D$ .

Posuv  $f_z$  na zub: 0,06 - 0,25 mm

ISO kód vyměnitelné břitové destičky: LOMU...08ER-GM

Typ: GG

Rohový rádius: 0,8 mm

**Technický popis**

Typ	GG
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	LOMU...08ER-GM
Rohový rádius	0,8 mm
Typ	PR1510
Řezný materiál	TK

Posuv $f_z$ na zub	0,06 - 0,25 mm
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

## Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	50 m/min	S
GG(G)	vhodný	180 m/min	K
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		