

**Záhlubník KOMET®, stopka Weldon, Typ: M20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	216660 M20
GTIN	4047109013179
Třída artiklu	24D

**Popis****Použití:**

Pro zhotovování zahloubení pro šrouby s válcovou hlavou dle DIN 74 list 2, od M8 s vnitřním chlazením.

**Technický popis**

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239653 15IP3 (6,3 Nm)
Vyměnitelná destička č. 216780 – 216910; č. 216950	42-010 / 110
Minimální $\varnothing d_{\min}$	21 mm
Maximální hloubka zahlubování I	25 mm
$\varnothing$ zahloubení $D_1$ H14	33 mm
Pro šrouby s válcovou hlavou DIN	M20
$\varnothing$ stopky $D_s$ h6	25 mm
Počet břitů Z	2
Vhodná vyměnitelná břitová destička	WOEX
Počet vyměnitelných břitových destiček	2
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	100 mm
Provedení stopky	stopka Weldon
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Záhlubníky

---

## Příslušenství

Sada upínacích šroubů Torx Plus®10dílná Pohon 15IP3

239653 15IP3