

**Garant****Záhlubník s dopředným chodem 180°, stopka Weldon, Zahloubení Ø D: 36mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	217160 36
GTIN	4045197552716
Třída artiklu	210

**Popis****Norma:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

**Upozornění:**

Doporučené vyměnitelné břitové destičky mají rohový rádius 0,4 mm. Při použití destičky s jinými rohovými poloměry není dosaženo rozměru Ø d<sub>min</sub> (viz tabulka)! Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 3,0** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

**Technický popis**

Délka vyložení L <sub>1</sub>	60 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Minimální Ø d <sub>min</sub>	18 mm
Ø stopky D <sub>s</sub> h6	25 mm
Ø zahloubení D	36 mm
Počet břitů Z	2
Vhodná vyměnitelná břitová destička	260150
Celková délka L <sub>celk.</sub>	140 mm
Provedení stopky	stopka Weldon
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard

Úhel zahloubení	180 stupeň
Druh produktu	Záhlubníky

## Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 3,0 Nm	211750 3,0
Upínací šroub	219844
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP