

**LOMU...08ER-GM, PR1510, Velikost vyměnitelných destiček: 15****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	225240 15
GTIN	4960664648818
Třída artiklu	25A

Popis**Provedení:**

MEGACOAT povlakované vyměnitelné břitové destičky se 4 břity díky oboustrannému provedení. Díky velkému axiálnímu úhlu čela max. 10° se výrazně snižuje řezná síla.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e=0,3 \times D$.

Posuv f_z na zub: 0,06 - 0,25 mm

ISO kód vyměnitelné břitové destičky: LOMU...08ER-GM

Typ: GG

Rohový rádius: 0,8 mm

Technický popis

Typ	GG
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	LOMU...08ER-GM
Rohový rádius	0,8 mm
Typ	PR1510
Řezný materiál	TK

Posuv f_z na zub	0,06 - 0,25 mm
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	50 m/min	S
GG(G)	vhodný	180 m/min	K
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		