

Garant**Záhlubník s dopředným chodem 180°, stopka Weldon, Zahloubení Ø D: 17,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	217160 17,5
GTIN	4045197552525
Třída artiklu	210

Popis**Norma:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Upozornění:

Doporučené vyměnitelné břitové destičky mají rohový rádius 0,4 mm. Při použití destičky s jinými rohovými poloměry není dosaženo rozměru Ø d_{min} (viz tabulka)! Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

Technický popis

Délka vyložení L ₁	40 mm
Ø stopky D _s h6	16 mm
Ø zahloubení D	17,5 mm
Minimální Ø d _{min}	6,5 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Počet břitů Z	2
Vhodná vyměnitelná břitová destička	260142
Celková délka L _{celk.}	96 mm
Provedení stopky	stopka Weldon
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard

Úhel zahloubení	180 stupeň
Druh produktu	Záhlubníky

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm	211750 1,2
Upínací šroub Typ 1	219795 1