

**Garant****Záhlubník s dopředným chodem 180°, stopka Weldon, Zahloubení Ø D: 31mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	217160 31
GTIN	4045197552662
Třída artiklu	210

**Popis****Norma:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

**Upozornění:**

Doporučené vyměnitelné břitové destičky mají rohový rádius 0,4 mm. Při použití destičky s jinými rohovými poloměry není dosaženo rozměru Ø  $d_{min}$  (viz tabulka)! Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 3,0** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

**Technický popis**

Šroub pro vyměnitelné destičky	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Minimální Ø $d_{min}$	14 mm
Ø zahloubení D	31 mm
Délka vyložení $L_1$	55 mm
Ø stopky $D_s$ h6	20 mm
Počet břitů Z	2
Vhodná vyměnitelná břitová destička	260150
Celková délka $L_{celk.}$	136 mm
Provedení stopky	stopka Weldon
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard

Úhel zahloubení	180 stupeň
Druh produktu	Záhlubníky

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Upínací šroub	219844
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 3,0 Nm	211750 3,0