

**Rohová fréza 90° MFWN, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 100/7mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 225615 100/7 |
| GTIN | 4960664647699 |
| Třída artiklu | 250 |

Popis**Provedení:**

Fréza s dvoustrannými vyměnitelnými břitovými destičkami. Kombinace úhlu nastavení, provedení prostoru pro třísky, včetně geometrií a úhlu řezu vyměnitelných břitových destiček zajišťují vynikající obráběcí výkon, odvádění třísek, životnost a nízké řezné síly a díky tomu vysokou hospodárnost.

Technický popis

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$ | 8 mm |
| Upínací otvor Ø | 32 mm |
| Ø břitu D_c | 100 mm |
| Šroub pro vyměnitelné destičky | 229700 (T15; 4,2 Nm) |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | WNMU 0806.. |
| Celková délka $L_{\text{celk.}}$ | 50 mm |
| Počet břitů Z | 7 |

| | |
|------------------|--------------------|
| Provedení stopky | s otvorem |
| Úhel nastavení κ | 90 stupeň |
| Použití frézy | Rohové frézování |
| Použití frézy | Stupňové frézování |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Druh produktu | Rohová fréza |

Příslušenství

| | |
|---------------|--------|
| Upínací šroub | 229700 |
|---------------|--------|