

**Vyměnitelná břitová destička KOMET Unisix®, BK8425, Označení typ W29:  
42-010****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	216850 42-010
GTIN	2050001102607
Třída artiklu	24T

**Popis****Vhodné pro :**

Záhlubník s vyměnitelnými destičkami č. 21 6660.  
ISO kód vyměnitelné břitové destičky: WOEX 080404  
Rohový rádius: 0,4 mm

**Technický popis**

Označení	42-010
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WOEX 080404
Rohový rádius	0,4 mm
Počet výměn/řezání	3
Typ	BK8425
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	200 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	200 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	200 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	30 m/min	S
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		