

**Garant****Záhlubník s dopředným chodem 180°, stopka Weldon, Zahloubení Ø D: 19mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	217160 19
GTIN	4045197552549
Třída artiklu	210

**Popis****Norma:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

**Upozornění:**

Doporučené vyměnitelné břitové destičky mají rohový rádius 0,4 mm. Při použití destičky s jinými rohovými poloměry není dosaženo rozměru Ø d<sub>min</sub> (viz tabulka)! Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

**Technický popis**

Šroub pro vyměnitelné destičky	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Ø stopky D <sub>s</sub> h6	16 mm
Ø zahloubení D	19 mm
Délka vyložení L <sub>1</sub>	41 mm
Minimální Ø d <sub>min</sub>	8 mm
Počet břitů Z	2
Vhodná vyměnitelná břitová destička	260142
Celková délka L <sub>celk.</sub>	100 mm
Provedení stopky	stopka Weldon
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard

Úhel zahloubení	180 stupeň
Druh produktu	Záhlubníky

---

## Příslušenství

Upínací šroub Typ 1	219795 1
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm	211750 1,2