

Garant**Záhlubník s dopředným chodem 180°, stopka Weldon, Zahloubení Ø D: 29mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	217160 29
GTIN	4045197552648
Třída artiklu	210

Popis**Norma:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Upozornění:

Doporučené vyměnitelné břitové destičky mají rohový rádius 0,4 mm. Při použití destičky s jinými rohovými poloměry není dosaženo rozměru Ø d_{min} (viz tabulka)! Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 3,0** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

Technický popis

Minimální Ø d _{min}	12 mm
Ø stopky D _s h6	20 mm
Délka vyložení L ₁	55 mm
Ø zahloubení D	29 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Počet břitů Z	2
Vhodná vyměnitelná břitová destička	260150
Celková délka L _{celk.}	132 mm
Provedení stopky	stopka Weldon
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard

Úhel zahloubení	180 stupeň
Druh produktu	Záhlubníky

Příslušenství

Upínací šroub	219844
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP