

 KOMET**Vyměnitelná břitová destička KOMET Unisix®, BK7710, Označení typ W29:
10-110****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	216950 10-110
GTIN	2050002046726
Třída artiklu	24T

Popis**Vhodné pro :**

Záhlubník s vyměnitelnými destičkami č. 21 6660.
ISO kód vyměnitelné břitové destičky: WOEX 030204
Rohový rádius: 0,4 mm

Technický popis

Označení	10-110
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WOEX 030204
Rohový rádius	0,4 mm
Počet výměn/řezání	3
Typ	BK7710
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	350 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	200 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	200 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	omezené použití	150 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		