

Garant**Záhlubník s dopředným chodem 180°, stopka Weldon, Zahloubení Ø D: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	217160 20
GTIN	4045197552556
Třída artiklu	210

Popis**Norma:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Upozornění:

Doporučené vyměnitelné břitové destičky mají rohový rádius 0,4 mm. Při použití destičky s jinými rohovými poloměry není dosaženo rozměru Ø d_{min} (viz tabulka)! Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

Technický popis

Šroub pro vyměnitelné destičky	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Ø stopky D _s h6	16 mm
Délka vyložení L ₁	41 mm
Minimální Ø d _{min}	9 mm
Ø zahloubení D	20 mm
Pro šrouby s válcovou hlavou DIN	M12
Počet břitů Z	2
Vhodná vyměnitelná břitová destička	260142
Celková délka L _{celk.}	102 mm
Provedení stopky	stopka Weldon
Vnitřní chlazení	ano

Výměna nástroje	PowerCard
Úhel zahloubení	180 stupeň
Druh produktu	Záhlubníky

Příslušenství

Upínací šroub Typ 1	219795 1
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm	211750 1,2