

Garant**Záhlubník s dopředným chodem 180°, stopka Weldon, Zahloubení Ø D: 30mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	217160 30
GTIN	4045197552655
Třída artiklu	210

Popis**Norma:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Upozornění:

Doporučené vyměnitelné břitové destičky mají rohový rádius 0,4 mm. Při použití destičky s jinými rohovými poloměry není dosaženo rozměru Ø d_{min} (viz tabulka)! Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 3,0** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

Technický popis

Ø zahloubení D	30 mm
Ø stopky D _s h ₆	20 mm
Pro šrouby s válcovou hlavou DIN	M18
Minimální Ø d _{min}	13 mm
Délka vyložení L ₁	55 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Počet břitů Z	2
Vhodná vyměnitelná břitová destička	260150
Celková délka L _{celk.}	134 mm
Provedení stopky	stopka Weldon
Vnitřní chlazení	ano

Výměna nástroje	PowerCard
Úhel zahloubení	180 stupeň
Druh produktu	Záhlubníky

Příslušenství

Upínací šroub	219844
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 3,0 Nm	211750 3,0