


Garant
SNMU 14T7 ANER, HB7630, Typ: INOX

Údaje o objednávce

Artikové číslo	213458 INOX
GTIN	4045197605993
Třída artiklu	21A

Popis
Provedení:

Oboustranná s 2×4 břity.

Doporučení:
Pro nejvyšší kvalitu povrchu zvolte toleranci destiček E a zkombinujte ji se širokou dokončovací destičkou (destičkami).
Upozornění:

 Směrné hodnoty pro $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

 Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$: 6 mm

 Posuv f_z na zub: 0,2 mm

Technický popis

Posuv f_z na zub	0,2 mm
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SNMU 14T7 ANER
Druh	HB7630
Řezný materiál	TK
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	6 mm

Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování