


Garant**SNMU 14T7 ANER, HB7730, Typ: GG****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	213464 GG
GTIN	4045197666604
Třída artiklu	21A

Popis**Provedení:**

Oboustranná s 2×4 břity.

Doporučení:**Pro nejvyšší kvalitu povrchu zvolte toleranci destiček E a zkombinujte ji se širokou dokončovací destičkou (destičkami).****Upozornění:**Směrné hodnoty pro $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$: 6 mmPosuv f_z na zub: 0,3 mm**Technický popis**

Posuv f_z na zub	0,3 mm
Typ	GG
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMU 14T7 ANER
Typ	HB7730
Řezný materiál	TK

Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	6 mm
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
GG(G)	vhodný	200 m/min	K
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		