


Garant
SNMU 14T7 ANER, HB7520, Typ: UNI

Údaje o objednávce

Artikové číslo	213466 UNI
GTIN	4045197606402
Třída artiklu	21A

Popis
Provedení:

Oboustranná s 2×4 břity.

Doporučení:
Pro nejvyšší kvalitu povrchu zvolte toleranci destiček E a zkombinujte ji se širokou dokončovací destičkou (destičkami).
Upozornění:

 Směrné hodnoty pro $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

 Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$: 6 mm

Technický popis

Typ	UNI
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMU 14T7 ANER
Typ	HB7520
Řezný materiál	TK
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	6 mm

Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	280 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	260 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	240 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	120 m/min	M
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		