


**WNMU 080608 EN-GM, PR1510, Typ: GG****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	225626 GG
GTIN	4960664648849
Třída artiklu	25A

**Popis****Provedení:**

MEGACOAT povlakované vyměnitelné břitové destičky se **6 břity** díky oboustrannému provedení. Díky velkému axiálnímu úhlu čela max. 13° se výrazně snižuje řezná síla.

**Použití:**

**Geometrie GM** je první volbou pro všeobecné obrábění.

**Upozornění:**

Směrné hodnoty pro  $a_e = 0,3 \times D$ .

Posuv  $f_z$  na zub: 0,1 – 0,3 mm

ISO kód vyměnitelné břitové destičky: WNMU 080608 EN-GM

Rohový rádius: 0,8 mm

**Technický popis**

Typ	GG
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMU 080608 EN-GM
Rohový rádius	0,8 mm
Počet výměn/řezání	6

Typ	PR1510
Řezný materiál	TK
Posuv $f_z$ na zub	0,1 – 0,3 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

### Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	50 m/min	S
GG(G)	vhodný	180 m/min	K
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suchý	vhodný		
Vzduch	vhodný		