


**WNEU 080608 EN-GL, PR1510, Typ: GG****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	225627 GG
GTIN	4960664648870
Třída artiklu	25A

Popis**Provedení:**

MEGACOAT povlakované vyměnitelné břitové destičky se **6 břity** díky oboustrannému provedení. Díky velkému axiálnímu úhlu čela max. 13° se výrazně snižuje řezná síla. Broušené provedení pro výrazně vyšší kvalitu povrchu.

Použití:

Geometrie GL je na základě broušeného provedení a rovných břitů vhodná pro kvalitní povrchy.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3 \times D$.

Posuv f_z na zub: 0,06 – 0,2 mm

ISO kód vyměnitelné břitové destičky: WNEU 080608 EN-GL

Rohový rádius: 0,8 mm

Technický popis

Typ	GG
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNEU 080608 EN-GL
Rohový rádius	0,8 mm

Počet výměn/řezání	6
Typ	PR1510
Řezný materiál	TK
Posuv f_z na zub	0,06 – 0,2 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	50 m/min	S
GG(G)	vhodný	180 m/min	K
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		