


Garant**SNEU 14T7 ANER, HU7810, Typ: ALU**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	213444 ALU
GTIN	4045197662897
Třída artiklu	21A

Popis

Provedení:

Oboustranná s 2×4 břity.

Doporučení:**Pro nejvyšší kvalitu povrchu zvolte toleranci destiček E a zkombinujte ji se širokou dokončovací destičkou (destičkami).****Upozornění:**Směrné hodnoty pro $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Technický popis

Posuv f_z na zub	0,23 mm
Typ	ALU
Tloušťka destičky E	7 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNEU 14T7 ANER
Typ	HU7810
Řezný materiál	TK

Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	6 mm
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	750 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	750 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	500 m/min	N
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		