

Garant**Záhlubník s dopředným chodem 180°, stopka Weldon, Zahloubení Ø D: 42mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	217160 42
GTIN	4045197552778
Třída artiklu	210

Popis

Norma:

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Upozornění:

Doporučené vyměnitelné břitové destičky mají rohový rádius 0,4 mm. Při použití destičky s jinými rohovými poloměry není dosaženo rozměru Ø d_{min} (viz tabulka)! Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 3,0** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

Technický popis

Ø zahloubení D	42 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Délka vyložení L ₁	60 mm
Ø stopky D _s h6	25 mm
Minimální Ø d _{min}	24 mm
Počet břitů Z	2
Vhodná vyměnitelná břitová destička	260150
Celková délka L _{celk.}	140 mm
Provedení stopky	stopka Weldon
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard

Úhel zahloubení	180 stupeň
Druh produktu	Záhlubníky

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 3,0 Nm	211750 3,0
Upínací šroub	219844
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP