

Garant**Rovinná fréza 45°, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 100/6mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	213890 100/6
GTIN	4045197666550
Třída artiklu	210

Popis

Provedení:

45° frézovací hlava pro rovinné frézování s klidným chodem. Přesné uložení vyměnitelných destiček díky speciálním tvrdokovovým podložkám.

Technický popis

Upínací šroub pro vyměnitelnou destičku	219862 (25IP; 6 Nm)
Upínací šroub pro podložku	219861 (TX8)
Maximální vnější Ø D _{max}	113 mm
Upínací otvor Ø	32 mm
Celková délka L _{celk.}	50 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SE.. 1203..
Podložka	219860
Ø břitu D _c	100 mm

Počet břitů Z	6
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	45 stupeň
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	rovinná fréza

Příslušenství

Tvrdokovová opěrná destička	219860
Upínací šroub	219861
Upínací šroub	219862