

Garant**Záhlubník se zpětným chodem 180°, Maximální zahloubení Ø D: 15mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 217180 15 |
| GTIN | 4045197321589 |
| Třída artiklu | 210 |

Popis**Provedení:****S jedním břitem (z = 1).** Bez vnitřního chlazení.**Upozornění:**Rozměr e = naprogramovaný rozměr (informace na konci stránky). Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 0,9** s čepelí č. **674248 vel. TX7**.**Technický popis**

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Ø stopky D _s h6 | 20 mm |
| Provedení stopky | Whistle Notch |
| Šroub pro vyměnitelné destičky | 219947 (TX7; 0,9 Nm) |
| Ø nákrůžku D ₁ | 25 mm |
| Ø zahloubení D | 15 mm |
| L ₃ | 35 mm |
| L ₂ | 42 mm |
| Délka vyložení L ₁ | 55 mm |
| Počet břitů Z | 1 |
| Minimální Ø d _{min} | 8,5 mm |
| Naprogramovaný rozměr e | 3,55 mm |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | 217185 UNI |

| | |
|-----------------|------------|
| Celková délka L | 105 mm |
| Výměna nástroje | PowerCard |
| Druh produktu | Záhlubníky |

Příslušenství

| | |
|--|------------|
| PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX7 | 674248 TX7 |
| Upínací šroub | 219947 |
| Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 0,9 Nm | 211750 0,9 |