

Garant**Rovinná fréza 45°, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 125/7mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	213890 125/7
GTIN	4045197666567
Třída artiklu	210

Popis

Provedení:

45° frézovací hlava pro rovinné frézování s klidným chodem. Přesné uložení vyměnitelných destiček díky speciálním tvrdokovovým podložkám.

Technický popis

Maximální vnější Ø D _{max}	138 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SE.. 1203..
Podložka	219860
Upínací otvor Ø	40 mm
Upínací šroub pro vyměnitelnou destičku	219862 (25IP; 6 Nm)
Upínací šroub pro podložku	219861 (TX8)
Ø břitu D _c	125 mm
Celková délka L _{celk.}	63 mm

Počet břitů Z	7
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	45 stupeň
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	rovinná fréza

Příslušenství

Tvrdokovová opěrná destička	219860
Upínací šroub	219861
Upínací šroub	219862