

Garant**Záhlubník se zpětným chodem 180°, Maximální zahloubení Ø D: 18mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	217180 18
GTIN	4045197196903
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:****S jedním břitem (z = 1).** Bez vnitřního chlazení.**Upozornění:**Rozměr e = naprogramovaný rozměr (informace na konci stránky). Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.**Technický popis**

Ø zahloubení D	18 mm
Počet břitů Z	1
Délka vyložení L ₁	62 mm
Minimální Ø d _{min}	10,5 mm
Ø nákrůžku D ₁	25 mm
L ₃	40 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Ø stopky D _s h6	20 mm
L ₂	47 mm
Provedení stopky	Whistle Notch
Naprogramovaný rozměr e	4,05 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	260142

Celková délka L	112 mm
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Záhlubníky

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Upínací šroub Typ 1	219795 1
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm	211750 1,2