

Garant
Korunková fréza, ocel, Typ: 12

Údaje o objednávce

Artikové číslo	217250 12
GTIN	4045197542663
Třída artiklu	21Q

Popis
Upozornění:

Polygonální frézovací destičky typ P12 / P16 / P26 č. 217255 – 217327.

Výměna nástroje: PowerCard

Vnitřní chlazení: ano

Pro typ destiček: P12

Nejmenší \varnothing otvoru D: 9,6 - 11,7 mm

Vnitřní \varnothing d_1 : 7 mm

Maximální hloubka řezu S_{max} : 2,35 mm

Délka vyložení L_1 : 22 mm

Celková délka $L_{celk.}$: 69,5 mm

Technický popis

Provedení stopky	Weldon
Nejmenší \varnothing otvoru D	9,6 - 11,7 mm
Celková délka $L_{celk.}$	69,5 mm
Vnitřní \varnothing d_1	7 mm
Délka vyložení L_1	22 mm
Maximální hloubka řezu S_{max}	2,35 mm
Sada upínacích šroubů	219832 (8IP; 1,0 Nm)
\varnothing stopky D_s h6	12 mm
Pro typ destiček	P12

Vnitřní chlazení	ano
Hloubka závitů	20 mm
Materiál frézy	ocel
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Korunková fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10-dílná	219818
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219832