

**Garant****Záhlubník se zpětným chodem 180°, Maximální zahloubení Ø D: 76mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	217180 76
GTIN	4045197465740
Třída artiklu	210

## Popis

**Provedení:****S jedním břitem (z = 1).****Upozornění:**

Rozměr e = naprogramovaný rozměr (informace na konci stránky). Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 5,5** s čepelí č. **674252 vel. 20IP**.

## Technický popis

Délka vyložení L <sub>1</sub>	185 mm
Provedení stopky	Weldon
Ø stopky D <sub>s</sub> h6	50 mm
Ø zahloubení D	76 mm
Počet břitů Z	1
Naprogramovaný rozměr e	12,55 mm
Minimální Ø d <sub>min</sub>	52 mm
L <sub>3</sub>	155 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219848 (20IP; 5,5 Nm)
Vhodná vyměnitelná břitová destička	260158
Vnitřní chlazení	ano
Celková délka L	265 mm

Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Záhlubníky

---

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10-dílná	219848
Upínací šroub	219945