

Garant**Záhlubník se zpětným chodem 180°, Maximální zahloubení Ø D: 26mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	217180 26
GTIN	4045197196934
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:****S jedním břitem (z = 1).****Upozornění:**

Rozměr e = naprogramovaný rozměr (informace na konci stránky). Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

Technický popis

L ₃	60 mm
Ø stopky D ₅ h ₆	20 mm
Provedení stopky	Whistle Notch
Délka vyložení L ₁	82 mm
Naprogramovaný rozměr e	5,05 mm
Ø nákrůžku D ₁	25 mm
Počet břitů Z	1
Minimální Ø d _{min}	17 mm
L ₂	67 mm
Ø zahloubení D	26 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Vhodná vyměnitelná břitová destička	260142

Vnitřní chlazení	ano
Celková délka L	132 mm
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Záhlubníky

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Upínací šroub Typ 1	219795 1
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm	211750 1,2