

Garant
Záhlubník s dopředným chodem 180°, stopka Weldon, Zahloubení Ø D: 40mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	217160 40
GTIN	4045197552754
Třída artiklu	210

Popis
Norma:

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Upozornění:

 Doporučené vyměnitelné břitové destičky mají rohový rádius 0,4 mm. Při použití destičky s jinými rohovými poloměry není dosaženo rozměru Ø d_{min} (viz tabulka)! Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 3,0** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

Technický popis

Ø zahloubení D	40 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Pro šrouby s válcovou hlavou DIN	M24
Délka vyložení L ₁	60 mm
Ø stopky D _s h ₆	25 mm
Minimální Ø d _{min}	22 mm
Počet břitů Z	2
Vhodná vyměnitelná břitová destička	260150
Celková délka L _{celk.}	140 mm
Provedení stopky	stopka Weldon
Vnitřní chlazení	ano

Výměna nástroje	PowerCard
Úhel zahloubení	180 stupeň
Druh produktu	Záhlubníky

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 3,0 Nm	211750 3,0
Upínací šroub	219844