

Garant**Záhlubník se zpětným chodem 180°, Maximální zahloubení Ø D: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	217180 20
GTIN	4045197196910
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:****S jedním břitem (z = 1).****Upozornění:**

Rozměr e = naprogramovaný rozměr (informace na konci stránky). Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

Technický popis

Šroub pro vyměnitelné destičky	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Ø nákrůžku D ₁	25 mm
Počet břitů Z	1
Délka vyložení L ₁	67 mm
L ₂	52 mm
Provedení stopky	Whistle Notch
Minimální Ø d _{min}	13 mm
Ø zahloubení D	20 mm
Ø stopky D _s h6	20 mm
Naprogramovaný rozměr e	3,8 mm
L ₃	45 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	260142

Vnitřní chlazení	ano
Celková délka L	117 mm
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Záhlubníky

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Upínací šroub Typ 1	219795 1
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm	211750 1,2