

**Garant**
**Korunková fréza, ocel, Typ: 18**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	217250 18
GTIN	4045197571908
Třída artiklu	21Q

**Popis**
**Upozornění:**

Skutečná hloubka zápichu  $S_{max}$  se vypočítá takto:  $(D-d_1) / 2$ .

Výměna nástroje: PowerCard

Vnitřní chlazení: ano

Pro typ destiček: P16

Nejmenší  $\varnothing$  otvoru D: 14 - 22 mm

Vnitřní  $\varnothing$   $d_1$ : 9 mm

Maximální hloubka řezu  $S_{max}$ : 6,5 mm

Délka vyložení  $L_1$ : 25 mm

Celková délka  $L_{celk.}$ : 71,5 mm

**Technický popis**

Délka vyložení $L_1$	25 mm
Maximální hloubka řezu $S_{max}$	6,5 mm
$\varnothing$ stopky $D_s$ h6	12 mm
Vnitřní $\varnothing$ $d_1$	9 mm
Sada upínacích šroubů	219818 (8IP; 3,8 Nm)
Provedení stopky	Weldon
Nejmenší $\varnothing$ otvoru D	14 - 22 mm
Celková délka $L_{celk.}$	71,5 mm
Pro typ destiček	P16

Vnitřní chlazení	ano
Hloubka závitů	20,9 mm
Materiál frézy	ocel
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Korunková fréza

---

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10-dílná	219818
---	--------