

Garant**Záhlubník se zpětným chodem 180°, Maximální zahloubení Ø D: 30mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	217180 30
GTIN	4045197196941
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:****S jedním břitem (z = 1).****Upozornění:**

Rozměr e = naprogramovaný rozměr (informace na konci stránky). Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

Technický popis

Ø zahloubení D	30 mm
L ₂	77 mm
Ø stopky D _s h6	20 mm
L ₃	65 mm
Naprogramovaný rozměr e	6,05 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Počet břitů Z	1
Délka vyložení L ₁	92 mm
Ø nákrůžku D ₁	25 mm
Provedení stopky	Whistle Notch
Minimální Ø d _{min}	19 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	260142

Vnitřní chlazení	ano
Celková délka L	142 mm
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Záhlubníky

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm	211750 1,2
Upínací šroub Typ 1	219795 1