

Garant**Korunková fréza, ocel, Typ: 27****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	217250 27
GTIN	4045197216519
Třída artiklu	21Q

Popis**Upozornění:**

Skutečná hloubka zápichu S_{max} se vypočítá takto: $(D-d_1) / 2$.

Výměna nástroje: PowerCard

Vnitřní chlazení: ano

Pro typ destiček: P26

Nejmenší \varnothing otvoru D: 22 - 37 mm

Vnitřní \varnothing d_1 : 13,6 mm

Maximální hloubka řezu S_{max} : 11,5 mm

Délka vyložení L_1 : 35 mm

Celková délka $L_{celk.}$: 84,2 mm

Technický popis

Maximální hloubka řezu S_{max}	11,5 mm
Celková délka $L_{celk.}$	84,2 mm
Délka vyložení L_1	35 mm
Provedení stopky	Weldon
Nejmenší \varnothing otvoru D	22 - 37 mm
Vnitřní \varnothing d_1	13,6 mm
\varnothing stopky D_s h6	16 mm
Sada upínacích šroubů	219819 (20IP; 5,7 Nm)
Pro typ destiček	P26

Vnitřní chlazení	ano
Hloubka závitů	30,4 mm
Materiál frézy	ocel
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Korunková fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10-dílná	219819
---	--------