

**Garant****Korunková fréza, se závitem, ocel, Typ: 12/M5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	217253 12/M5
GTIN	4045197597878
Třída artiklu	21Q

**Popis****Upozornění:**

Skutečná hloubka zápichu  $S_{max}$  se vypočítá takto:  $(D-d_1) / 2$ .

Výměna nástroje: PowerCard

Vnitřní chlazení: ano

Nejmenší  $\varnothing$  otvoru D: 9,6 - 11,7 mm

Rozměr závitu M: M5 mm

Pro typ destiček: P12

Vnitřní  $\varnothing$   $d_1$ : 9,5 mm

Maximální hloubka řezu  $S_{max}$ : 1,1 mm

Délka vyložení  $L_1$ : 10 mm

**Technický popis**

Vnitřní $\varnothing$ $d_1$	9,5 mm
Sada upínacích šroubů	219832 (8IP; 1,0 Nm)
Celková délka $L_{celk.}$	13,5 mm
Nejmenší $\varnothing$ otvoru D	9,6 - 11,7 mm
Rozměr závitu M	M5 mm
Provedení stopky	se závitem

Délka vyložení $L_1$	10 mm
Maximální hloubka řezu $S_{max}$	1,1 mm
Pro typ destiček	P12
Ø vrtání	16 mm
Hloubka závitů	10 mm
Vnitřní chlazení	ano
Materiál frézy	se závitem, ocel
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Korunková fréza

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219832
--	--------