

Garant**Korunková fréza, tvrdokov, Typ: 12L****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	217252 12L
GTIN	4045197542670
Třída artiklu	21Q

Popis**Upozornění:**

Polygonální frézovací destičky typ P12 / P16 / P26 č. 217255 – 217327.

Výměna nástroje: PowerCard

Vnitřní chlazení: ano

Pro typ destiček: P12

Nejmenší \varnothing otvoru D: 9,6 - 11,7 mm

Vnitřní \varnothing d_1 : 7 mm

Maximální hloubka řezu S_{max} : 2,35 mm

Délka vyložení L_1 : 32 mm

Celková délka $L_{celk.}$: 82 mm

Technický popis

Vnitřní \varnothing d_1	7 mm
Maximální hloubka řezu S_{max}	2,35 mm
\varnothing stopky D_s h6	12 mm
Sada upínacích šroubů	219832 (8IP; 1,0 Nm)
Nejmenší \varnothing otvoru D	9,6 - 11,7 mm
Provedení stopky	válcová
Celková délka $L_{celk.}$	82 mm
Délka vyložení L_1	32 mm
Stopka	DIN 6535 HA

Pro typ destiček	P12
Vnitřní chlazení	ano
Hloubka závitů	30 mm
Materiál frézy	tvrdokov
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Korunková fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219832
--	--------